



Brillo perfecto, diseño moderno

MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite combina el estilo moderno de las lámparas halógenas reflectoras de aluminio de 111 mm con la vida útil prolongada, gran eficiencia energética y luz blanca nítida de MASTERColour CDM.

Beneficios

- Luz brillante blanca nítida
- Facilidad de instalación
- Menos reflejo, confort para los compradores y el personal

Características

- Gran eficacia de la lámpara
- Vida útil de la lámpara prolongada en comparación con las lámparas incandescentes y halógenas
- El tubo de descarga cerámico está colocado de forma óptima y estable en el reflector
- Cápsula del quemador con bloqueo UV
- Diseño de casquillo antirreflejos

Aplicaciones


- Iluminación de acentuación y decorativa: iluminación de exhibición con efectos brillantes y escenográficos, incluso en entornos con niveles de luz de fondo de ambiente muy altos, como vidrieras de comercios
- Iluminación general: en luces descendentes, es posible crear una atmósfera cálida y confortable

MASTERC colour CDM-R111 Elite

Advertencias y seguridad

- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Usar solo con dispositivo de control electrónico. Las lámparas de 35 W/930 también se pueden utilizar con dispositivo de control electromagnético.
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm

Información general

Tapa-base	GX8.5
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL

Información técnica sobre la luz

Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,434
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,398
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada	3000 K
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje (nominal)	89 V
-------------------	------

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Reflector
Forma del foco	R111



Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Intensidad lumínica (nominal)
928195305330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	10 °	37 lm/W	36.000 cd
928195405330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	24 °	46 lm/W	8.500 cd
928195505330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	40 °	46 lm/W	4.500 cd
928195605330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	10 °	40 lm/W	45.000 cd
928195705330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	24 °	50 lm/W	16.000 cd


Aprobación y aplicación

MASTERC colour CDM-R111 Elite


Order Code	Full Product Name	Consumo de energía kWh/1000 h	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
928195305330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928195405330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928195505330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928195605330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928195705330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg




Accent Diagrams




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 10D



Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 24D




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 40D




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 10D

Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 24D


Beam Diagrams



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 10D




Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 24D




Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 40D

MASTERC colour CDM-R111 Elite

Beam Diagrams



Beam diagram - MASTER CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 10D



Beam diagram - MASTER CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 24D

