



La forma más fácil de cambiar a una luz blanca agradable

MASTER CityWhite CDO-TT

Lámpara de haluro metálico cerámico con exterior de forma tubular transparente, utilizada en exteriores para brindar una luz blanca agradable

Beneficios

- Impresión de color blanco cálido que brinda confort y seguridad
- Fácil actualización de SON a luz blanca sin costo adicional
- Niveles de luz flexibles y consumo de energía reducido posibles con la opción de atenuación

Características

- Luz blanca de gran calidad
- Renovación directa en instalaciones HPS (SON/NAV) para actualizar la luz de amarilla a blanca
- El concepto "Plus" de alta eficacia se traduce en una gran salida de luz y una conservación mejorada del flujo luminoso
- Buena reproducción de color y temperatura de color blanco cálido armonizado
- Con atenuación

Aplicaciones



- Iluminación de embellecimiento y funcional para centros urbanos, centros comerciales y áreas peatonales, áreas residenciales, iluminación y proyección en caminos

MASTER CityWhite CDO-TT

Advertencias y seguridad

- Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Las lámparas pueden utilizar dispositivos de control electromagnético o electrónico aptos para operar lámparas CDO (por ejemplo, HID-PV Xt CDO)
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- El tiempo de reinicio en caliente puede ser de hasta 15 minutos; por lo tanto, se recomiendan arrancadores T15
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	47 mm	10 mm	132 mm	211 mm
MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	47 mm	12,1 mm	157 mm	257 mm

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	36 mm	7,15 mm	102 mm	156 mm

Información general

Posición de funcionamiento UNIVERSAL

Información técnica sobre la luz

Designación de color Blanco cálido
(WW)

Controles y atenuación

Regulable Sí

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz Transpar.

Información general

MASTER CityWhite CDO-TT

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
928082019235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	E27
928082219231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	E40

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
928082319230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	E40

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Coordenada de cromaticidad X (nominal)	Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	Temperatura de color correlacionada	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
928082019235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	0,447	0,4	2800 K	105 lm/W
928082219231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	0,447	0,4	2800 K	110 lm/W

Order Code	Full Product Name	Coordenada de cromaticidad X (nominal)	Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	Temperatura de color correlacionada	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
928082319230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	0,434	0,398	3000 K	113 lm/W

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nominal)
928082019235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	91 V
928082219231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	99 V

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nominal)
928082319230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	99 V


Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
928082019235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	T35
928082219231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	T46

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
928082319230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	T46

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía kWh/1000 h	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
928082019235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	74 kWh	7,8 mg	7,8 mg
928082219231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	149 kWh	15,8 mg	15,8 mg
928082319230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	250 kWh	25 mg	25,3 mg



MASTER CityWhite CDO-TT

