



Producto especializado LED de tensión de red con ahorros de energía muy grandes y una alta potencia lumínica

CorePro LEDcapsule MV

Los LED especializados brindan una luz de gran calidad para convertirse en el verdadero reemplazo de las lámparas de halógeno especializadas (como G9 y R7S). Resultan particularmente útiles para la iluminación dirigida en hoteles y restaurantes, e ideales para aplicaciones decorativas y ambientales. Los productos LED especializados ofrecen grandes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento, sin comprometer en absoluto la calidad de la luz.

Beneficios

- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas
- Costos de mantenimiento más bajos
- Amplia compatibilidad con transformadores

Características


- Fácil renovación
- Vida útil de 15 000 horas
- Luz sin UV ni IR
- Sin mercurio y materiales peligrosos: cumple con RoHS

CorePro LEDcapsule MV

Aplicaciones

· Hoteles, museos, negocios, baños, áreas de recepción, exposiciones, vitrinas

Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDcapsule 40W G9 827 120V ND	14,5 mm	60 mm
LEDcapsule 40W G9 827 120V ND 1PF/6	14,5 mm	60 mm

Información general

Tapa-base G9

Información técnica sobre la luz

Temperatura de color correlacionada 2700 K

LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) 70 %

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Tiempo de inicio (nominal) 0,5 s

Temperatura

T° estuche máxima (nominal) 100 °C

Controles y atenuación

Regulable No

Mecánica y carcasa

Forma del foco Cápsula

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)
929002326811	LEDcapsule 40W G9 827 120V ND	-
929002326841	LEDcapsule 40W G9 827 120V ND 1PF/6	300 °

