



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite combina el estilo moderno de las lámparas halógenas reflectoras de aluminio de 111 mm con la vida útil prolongada, gran eficiencia energética y luz blanca nítida de MASTERColour CDM.

Advertencias y seguridad

- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Usar solo con dispositivo de control electrónico. Las lámparas de 35 W/930 también se pueden utilizar con dispositivo de control electromagnético.
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GX8.5 [GX8.5]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Ciclo del interruptor	1.050
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone

Datos técnicos de la luz	
Código de color	930 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	40 °
Flujo luminoso	3.550 lm
Intensidad lumínica (nominal)	8.500 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,434

Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,398
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (SO) (Nom)	50 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	92
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Flujo luminoso en cono de 90° (promedio)	3.550 lm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	73,2 W
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	120 s
Voltaje (nominal)	89 V
Voltaje (nominal)	89 V

MASTERCcolour CDM-R111 Elite

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la luz	Reflector
Forma del foco	R111 [R 111 mm]


Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	6,6 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	6,6 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	74 kWh
Número de registro EPREL	473284

Datos de producto


Full EOC	871829168978200
Nombre del producto del pedido	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
Código del pedido	928195805330
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	6
Número de material (12NC)	928195805330
Nombre del producto completo	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
EAN/UPC - Caja	8718291689799

Plano de dimensiones




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

MASTERCcolour CDM-R111 Elite

