



# Ceramalux ALTO

## SON 150W E39 ED75 CL SL/12

Estas lámparas cumplen con la prueba TCLP de EPA de materiales no peligrosos. Ideal para aplicaciones industriales, depósitos, aplicaciones en punta de postes y estacionamientos.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Funciones	ALTO® (ALTO)

  

Información técnica sobre la luz	
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	514
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	424
Temperatura de color correlacionada	2100 K
Eficacia lumínica (promedio) (mín.)	96 lm/W
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	106 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	17

  

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	150,6 W
Corriente de la lámpara (nominal)	3,2 A
Voltaje (nominal)	55 V
Voltaje (nominal)	55 V

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Material del foco	Cristal duro
Forma del foco	ED-23 1/2

  

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	17 mg

  

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	SON 150W E39 ED75 CL SL/12
Código del pedido	928601139790
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	12
N.º de material (12NC)	928601139790
Nombre del producto completo	SON 150W E39 ED75 CL SL/12
EAN/UPC - Caja	50046677467239
EAN/UPC - Product/Case	046677467234

# Ceramalux ALTO

## Plano de dimensiones

### Product

SON 150W E39 ED75 CL SL/12

