



GreenUp Magnetic Flex

ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V NB

GreenUp Magnetic Flex, 9 W, 940 blanco neutro, depende del controlador (1 a 10 V, DALI...), Protección para los dedos

El sector minorista y de hotelería tienen una tendencia clara de que los grupos de opciones son uno de los ADN más importantes que se esperan con fuerza en estas aplicaciones específicas. GreenUp Magnetic Flex es una familia de productos integral con diseño magnético que admite una forma más fácil y flexible de instalación e implementación. Ofrece una gama completa de opciones con diversidad de productos y disponibilidad de control. GreenUp Magnetic Flex le brinda mucha flexibilidad para crear la magia de la iluminación.

Datos del producto

Información general		Frecuencia de línea	
Tipo de motor de fuente de luz	LED		- Hz
Marca CE	-	Corriente de irrupción	0,15 A
Información técnica sobre la luz		Consumo de energía	9 W
Flujo luminoso	550 lm	Factor de potencia (fracción)	0.9
Temperatura de color correlacionada	4000 K	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	-
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	61 lm/W	Temperatura	
Índice de producción de color (IRC)	>90	Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Color de la fuente de luz	940 blanco neutro	Controles y atenuación	
Tipo de cubierta/lente óptico	Óptica de microlente de policarbonato	Regulable	Sí
Operación y aspectos eléctricos		Interfaz de control	depende del controlador (1 a 10 V, DALI...)
Voltaje de entrada	24 V		

GreenUp Magnetic Flex

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Color de la carcasa	Negro
Acabado de cubierta/lente óptico	Ahumado

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0.3 J]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad III

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Información del producto

Full EOC	872016952292399
Nombre del producto del pedido	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V NB
Código del pedido	911401557402
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	20
N.º de material (12NC)	911401557402
Nombre del producto completo	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V NB
EAN/UPC - Caja	8720169534414
EAN/UPC - Product/Case	8720169522923

Plano de dimensiones

