



# ActiStar

## BVP631 LED718/857 600W 110-277V NB LP

ActiStar, 71800 lm, 600 W, 857 luz natural, Analógico, Clase de seguridad I

Philips ActiStar hereda y desarrolla las ventajas constantes de los reflectores de la marca Philips a un nuevo nivel de rendimiento para iluminar áreas amplias y campos deportivos recreativos con la mejor tecnología LED de su clase. Es una nueva solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación, como canchas deportivas recreativas, patios de contenedores y puertos, plataformas y grandes áreas industriales, carreteras de enlace, etc. ActiStar energizará las instalaciones deportivas con uniformidad y podrá mejorar la seguridad de las carreteras de enlace, al maximizar la eficacia. Diseño optimizado para reequipamiento 1:1 en tamaño compacto con menor peso, amplia variedad de ópticas, alta calidad de fabricación. Puede proporcionar suficiente luz con mayor eficacia e incorpora la mejor fuente de luz LED de su clase, un sistema óptico modular, un disipador de calor y un controlador en una carcasa de una sola pieza que cumple con los estándares de seguridad reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor de riguroso diseño incorpora estética y funcionalidad para garantizar una excelente fiabilidad. El rendimiento de iluminación superior y una mayor duración para activar su potencial infinito, ActiStar.

### Datos del producto

Información general		Información técnica sobre la luz	
Controlador incluido	Sí	Flujo luminoso	71.800 lm
Lighting Technology	LED	Temperatura de color correlacionada	5700 K
Nivel	Especificación	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	119 lm/W
Marca CE	Marca CE	Índice de producción de color (IRC)	>80
Marca de inflamabilidad	-	Color de la fuente de luz	857 luz natural
		Tipo de cubierta/lente óptico	Recipiente/cubierta de policarbonato

**Operación y aspectos eléctricos**

Voltaje de entrada	110 a 277 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Corriente de irrupción	220 A
Consumo de energía	600 W
Factor de potencia (fracción)	0.95
Conexión	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 1.5 m sin enchufe
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	1

**Temperatura**

Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
-------------------------------	--------------

**Controles y atenuación**

Regulable	Sí
Interfaz de control	Analógico

**Mecánica y carcasa**

Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Color de la carcasa	Gris
Longitud total	740 mm
Ancho total	657 mm
Altura total	89 mm
Área proyectada efectiva	0,4 m²
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	89 x 657 x 740 mm

**Aprobación y aplicación**

Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

**Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)**

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	0.3287, 0.3425
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

**Información del producto**

Full EOC	871951495836400
Nombre del producto del pedido	BVP631 LED718/857 600W 110-277V NB LP
Código del pedido	911401616308
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1
N.º de material (12NC)	911401616308
Nombre del producto completo	BVP631 LED718/857 600W 110-277V NB LP
EAN/UPC - Caja	8719514958364
EAN/UPC - Product/Case	8719514958364

**Plano de dimensiones**



