



Subsistema de batería solar

XGS321 12V/100AH IP68 Gel Bat sys 3yrs

Gama de baterías de ácido-plomo reguladas con válvula (VRLA) de 65 Ah a 250 Ah y 12/24 V, con tecnología de electrolitos de gel para lograr una larga duración y un alto rendimiento en descargas profundas. Se pueden usar en varias temperaturas ambiente y permiten mantener un buen rendimiento del suministro de energía constante.

Datos del producto

Información general	
Marca CE	Marca CE
Período de garantía	3 años
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	12 CC V
Tipo de batería	Gel
Amperes por hora de la batería	100 Ah
Voltaje de la batería	12 V
Ciclos de carga y descarga de la batería	750
Kit de conexión por cable	Incluye
Cable	Cable de 2.8 m 4.0 mm ² con conectores KB1
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	+20 a +55 °C
Mecánica y carcasa	
Longitud total	329 mm


Ancho total	172 mm
Altura total	273 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	273 x 172 x 329 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP68 [protección contra el ingreso de polvo, presión hermética]
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente para la carga	-20 °C to +55 °C
Rango de temperatura ambiente para la descarga (con la luz encendida)	-20 °C to +55 °C
Información del producto	
Full EOC	911401818902
Nombre del producto del pedido	XGS321 12V/100AH IP68 Gel Bat sys 3yrs
Código del pedido	911401818902
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1

Subsistema de batería solar

N.º de material (12NC)	911401818902
Nombre del producto completo	XGS321 12V/100AH IP68 Gel Bat sys
	3yrs


Plano de dimensiones

12V Gel Battery Subsystem



Description	Battery Size (cm) LxWxH
MS321 12V/100AH IP68 gel battery subsys	35x19,6x23,5
MS321 12V/80AH IP68 gel battery subsys	35,5x17,2x22,3
MS321 12V/50AH IP68 gel battery subsys	35,5x17,2x22,3
MS321 12V/20AH IP68 gel battery subsys	40,5x17,4x20,8
MS321 12V/10AH IP68 gel battery subsys	40,5x17,4x20
MS321 12V/5AH IP68 gel battery subsys	52,2x23,8x21,8
MS321 12V/2,5AH IP68 gel battery subsys	52,2x23,8x21,8
MS321 12V/1,25AH IP68 gel battery subsys	52,2x23,8x21,8

24V Gel Battery Subsystem



Description	Battery Size (cm) LxWxH
MS321 24V/100AH IP68 Gel Bat Sys Fac24	35x19,6x23,5
MS321 24V/80AH IP68 Gel Bat Sys Fac24	35,5x17,2x22,3
MS321 24V/50AH IP68 Gel Bat Sys Fac24	35,5x17,2x22,3
MS321 24V/20AH IP68 Gel Bat Sys Fac24	40,5x17,4x20,8
MS321 24V/10AH IP68 Gel Bat Sys Fac24	40,5x17,4x20
MS321 24V/5AH IP68 Gel Bat Sys Fac24	52,2x23,8x21,8
MS321 24V/2,5AH IP68 Gel Bat Sys Fac24	52,2x23,8x21,8
MS321 24V/1,25AH IP68 Gel Bat Sys Fac24	52,2x23,8x21,8

